




Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 173 E, Kiinn.Ø: 41 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329560 41
GTIN	4067263115502
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Standardi:

DIN 6343

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 1,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 8,5 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

Kulma α	17,5 astetta
A	50 mm
F	48 mm
Kokonaispituus L	94 mm
K	60 mm
tyyppi	173 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki