


simturn AX -kopiointityökalu, oikea, L₂ = 10 mm, Ø Dmin: 3mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	270651 3
GTIN	2050002078499
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Samankaltainen malli (uusi kiinnitys) kuin aiemmat tuotenumerot nro 240110 – 240135.

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Sopii:

Puristinpitimet nro 270531 – 270536 ja 270539 – 270544.

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	0,7 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
a	2,7 mm
Säde r	0,1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		