


**simturn AX -kopiointityökalu, oikea, L<sub>2</sub> = 25 mm, Ø Dmin: 4mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	270657 4
GTIN	2050002079069
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

### Malli:

Samankaltainen malli (uusi kiinnitys) kuin aiemmat tuotenumerot nro 240110 – 240135.

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

### Sopii:

Puristinpitimet nro 270531 – 270536 ja 270539 – 270544.

## Tekninen kuvaus

Ø D	5 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,3 mm
Säde r	0,1 mm
f	1,75 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,8 mm
a	3,7 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 25 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	400 m/min	N

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	240 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	210 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		