



**simturn AX-kierteitystyökalu, täysprofiili 60° sisä oikea, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Tyyppi: 8/M10**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

### Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)  
Samankaltainen malli (uusi kiinnitys) kuin aiemmat tuotenumerot nro 240200.

### Käyttö:

Metristen ISO-sisäkierteiden valmistukseen.

### Sopii:

Puristinpitimet nro 270531 – 270533 ja 270539 – 270541.

## Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		