



## Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 23mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329565 23     |
| GTIN         | 4067263115717 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Standardi:**

**DIN 6343**

**Tarkkuus:**

**Pyörintätoleranssit:** D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**  
Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

### Tekninen kuvaus

|                  |            |
|------------------|------------|
| K                | 84 mm      |
| A                | 73 mm      |
| F                | 66 mm      |
| Kulma α          | 20 astetta |
| Kokonaispituus L | 110 mm     |
| tyyppi           | 185 E      |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki