



Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329565 25
GTIN	4067263115731
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Standardi:

DIN 6343

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**
Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
A	73 mm
F	66 mm
Kulma α	20 astetta
K	84 mm
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki