



## Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 31mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329565 31
GTIN	4067263115793
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

#### Standardi:

**DIN 6343**

#### Tarkkuus:

**Pyörintätoleranssit:** D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

### Tekninen kuvaus

Kulma α	20 astetta
F	66 mm
K	84 mm
Kokonaispituus L	110 mm
A	73 mm
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki