

**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329565 32
GTIN	4067263115809
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Standardi:**

**DIN 6343**

**Tarkkuus:**

**Pyörintätoleranssit:** D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**  
Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

**Tekninen kuvaus**

A	73 mm
F	66 mm
Kokonaispituus L	110 mm
K	84 mm
Kulma α	20 astetta
tyyppi	185 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki