



Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 185 E, Kiinn.Ø: 58mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329565 58 |
| GTIN | 4067263116066 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Standardi:

DIN 6343

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1–10 mm = 0,02 mm D = 10–30 mm = 0,03 mm D = 30–60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**
Profiili Ø 4,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 9,0 mm poikkiurilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| K | 84 mm |
| A | 73 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| F | 66 mm |
| Kulma α | 20 astetta |
| tyyppi | 185 E |

Tuotetyyppi

Kiristysholkki