


Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB7310 Laji: HB7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,2 mm

Pääkäyttöalue	N
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä