


**Garant****DC.T 070204, Laji: HB7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

### Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä