

Garant**DC.T 070202, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä