

Garant**Sähköasentajan ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, SLIM-terä, täyseristetty, Profiilikoko: 1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 668922 1 |
| GTIN | 4067263113331 |
| Tuoteluokka | 61F |

Kuvaus**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

SLIM-terä = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen \varnothing = terän \varnothing**).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Yhdistelmäprofiiliruuvitaltan kärki sopii täydellisesti **PlusMinus-ruuveihin (Pozidriv/ura-yhdistelmä)**, joita käytetään pääasiassa sähköasennuskomponenteissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Terän pituus | 80 mm |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Profiili, Pozidriv – ura | 1 – 0,7×4,5 |
| Profiilikoko | 1 |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |

| | |
|-----------------|--|
| Irrotusprofiili | yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura |
| Tuotetyyppi | ruuvitaltta |