

Garant**Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva SLIM-terä, täyseristetty, Ristikantakoko: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	668902 2
GTIN	4067263113324
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

SLIM-terä = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen Ø = terän Ø**).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	100 mm
Kokonaispituus	205 mm
Ruuveille, joiden Ø on	3,1–5,2 mm
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	ruuvitaltta

