

**Garant****Sähköasentajan ruuvitalttasarja, 6 osaa urakanta- ja Phillips-ruuveille, SLIM-terä, täyseristetty, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	666986 4/2
GTIN	4067263116462
Tuoteluokka	61F

**Kuvaus****Malli:**

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. **Terä** kromivanadiiniterästä, **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.**

**SLIM-terä** = pienennetty terän ja eristyksen halkaisija syvällä sijaitsevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (**eristyksen Ø = terän Ø**).

**Toimituksen sisältö:**

à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662902, koot 2,5; 3,5; 4; 5,5.

à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668902, koot 1 ja 2.

**Tekninen kuvaus**

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Ruuvinvääntimien lkm.	6
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi	ruuvitaltta

## Tarvikkeet

Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä täyseristetty Terän leveys b 2,5 mm	662902 2,5
Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä täyseristetty Terän leveys b 3,5 mm	662902 3,5
Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä täyseristetty Terän leveys b 4 mm	662902 4
Sähköasentajan ruuvitaltta uraruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä täyseristetty Terän leveys b 5,5 mm	662902 5,5
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä, täyseristetty Ristikantakoko 1	668902 1
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahvaSLIM-terä, täyseristetty Ristikantakoko 2	668902 2