

Garant**Hylsyavainsarja, 2K-Haptoprene-kahva täyseristys, Avainten määrä: 7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 622496 7 |
| GTIN | 4067263116455 |
| Tuoteluokka | 61C |

Kuvaus**Malli:**

Kahva ja terä **täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. **Käyttö:** Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

Ergonomisesti muotoiltu **voimakahva**, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiiniterästä.

Sisältö:

1 kpl kutakin nro 622492: koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsy |
|-----------------|-------------------|

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 6 mm | 622492 6 |
|---|----------|

| | |
|---|------------|
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 8 mm | 622492 8 |
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 5,5 mm | 622492 5,5 |
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 9 mm | 622492 9 |
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 13 mm | 622492 13 |
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 10 mm | 622492 10 |
| Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahvatäyseristys Avainkoko 7 mm | 622492 7 |