

**CNMG 120404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
lastunmurtaja	PQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Laji	CA125P
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä