


**CNMG 120404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	PMG
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä