

**CNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä