


**SNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä