


**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WP
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
ISO-koodi-käantöterä	CNMG 120408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä