


**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä