


**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	WQ
Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA125P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä