


**CNMG 120412, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
lastunmurtaja	PMG
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Laji	CA125P
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

