


**CNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PMG
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

