


**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
lastunmurtaja	WQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA125P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä