


**Sorvauskääntöterä CNMG 120412 Esirouhintaan Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä