


**CNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä