


**Sorvauskääntöterä CNMG 120416 rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250373 CA125P
GTIN	4960664013906
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA125P
lastunmurtaja	PH

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä