


**CNMG 120412, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Laji	CA125P
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä