


**CNMG 190612, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190612
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä