

**Sorvauskääntöterä CNMG 160608 rouhintaan, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	PH
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä