


**CNMG 160616, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä