


**CNMG 190616, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä