


**CNMG 190608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
Syöttö $f$	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PH

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä