


**CNMG 160612, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
ISO-koodi-käântöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,2 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä