


**CNMM 120412, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250492 CA125P |
| GTIN | 4960664013999 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuava aine | KM |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 140 - 300 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 11 mm |
| lastunmurtaja | PX |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 120412 |
| Laji | CA125P |
| Syöttö f | 0,25 - 0,9 mm/kierr, |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä