


**CNMM 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	PX
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöteriä	CNMM 120408
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä