


**CNMM 160608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160608
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PX
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä