


**Sorvauskääntöterä CNMM 190612 karkeaan lastuamiseen, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	CA125P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PX
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190612
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä