


**CNMM 190608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PX
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190608
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä