


**CNMM 120416, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120416
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PX
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä