


**Sorvauskääntöterä CNMM 160612 karkeaan lastuamiseen, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PX
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä