


**CNMM 190616, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PX
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	1,6 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä