

**WNMG 080408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä