

**DNMG 150604, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA125P
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä