

**Sorvauskääntöterä DNMG 150612 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PMG
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä