

**DNMG 150604, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA125P
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PMG
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä