

**DNMG 150608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PMG
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä