

**DNMG 150608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä